

Kanlux


Kanlux HB PROSTRONG 150W SENSOR

Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** (150W SR) je svítidlo typu high-bay, se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo má napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulé nastavení intenzity světla. Použitý napájecí zdroj má také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v následujících úrovních: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dává ještě větší kontrolu nad osvětlením. Svítidlo Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** (150W SR) je vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu. Ke spuštění a správnému ovládání zařízení je zapotřebí dálkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134). Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla je zásadní a proto je Kanlux **HB PROSTRONG SENSOR** vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni **IK10 (při použití ochranné sítě)** a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni **IP65** z něj činí bezpečnou volbu pro nejrůznější aplikace. Na svítidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 let a garantujeme minimálně 50 000 hodin používání.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).
- Materiál ochranného skla: plast



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 90	 ≥25000	 (h) 50000	 Ra 80
 SMD	 1-10V		 IP 65	 [°C] -30÷50	
 IK 08		 [mm] 0,3	 [mm] 1	 1m	




HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS	27167	150 / 112,5 / 75	25500 / 19125 / 12750	4000	šedá	mikrovlnný
--------------------	-------	------------------	-----------------------	------	------	------------



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS

Příslušenství

38134

HBPHS REMOTE

Ovladač HBPHS REMOTE (38134) pro ovládání svítidla HB PRO STRONG 150WSR (27165)



Dokument vytvořen: 09.03.2025, 11:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS